



ELESA Original design ERX.SST.p



1 2 3

| l <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30             | M 5            | 10             | 16 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | 12             | 15,5           | 29,5           | 6              | 30             | 3,5            |
| 30             | M 6            | 10             | 16 | 20 | 25 | 30 | -  | -  | -  | -  | -  | 12   | 15,5           | 29,5           | 6              | 30             | 3,5            |                |
| 44             | M 5            | 10             | 16 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 12   | 15,5           | 29,5           | 6              | 32,5           | 3,5            |                |
| 44             | M 6            | 10             | 16 | 20 | 25 | 30 | -  | -  | -  | -  | -  | 12   | 15,5           | 29,5           | 6              | 32,5           | 3,5            |                |
| 63             | M 6            | 10             | 20 | 30 | 40 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 15   | 19             | 37,5           | 8              | 43             | 4              |                |
| 63             | M 8            | 16             | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 15   | 19             | 37,5           | 8              | 43             | 4              |                |
| 78             | M 10           | 20             | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | -  | -  | -  | -  | 19   | 23             | 47             | 12             | 54             | 4              |                |
| 78             | M 12           | 30             | 35 | 40 | 50 | 70 | -  | -  | -  | -  | -  | 19   | 23             | 47             | 12             | 54             | 4              |                |
| 95             | M 12           | 30             | 40 | 50 | 70 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 21,5 | 26,5           | 54,5           | 13             | 64,5           | 4,5            |                |
| 108            | M 12           | 30             | 40 | 50 | 70 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 25   | 30             | 54,5           | 11             | 65,5           | 4,5            |                |

\* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

**Ausführung**

4

- Griffkörper  
Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Farbe des Ausrastknopfes (glänzend):  
schwarzgrau, RAL 7021  
orange, RAL 2004  
grau\*, RAL 7035  
gelb\*, RAL 1021  
blau\*, RAL 5024  
rot\*, RAL 3000
- Schraubeneinsatz  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**

**Hinweis**

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im Übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Verstellbare Klemmhebel GN 603 (mit Ausrastknopf, Schraube Stahl) → Seite 443

**Bestellbeispiel**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | l <sub>1</sub>     |
| 2 | d <sub>1</sub>     |
| 3 | l <sub>2</sub>     |
| 4 | Farbe Ausrastknopf |

**GN 603.1-63-M8-20-DOR**

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4

